



**Regleta de conexión, longitud 169 mm, 1x25+11x16+13x10 mm<sup>2</sup>, 25 conexiones**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 60 A

**Arquitectura**

Número de polos 1

**Materiales**

Colour Bronce

**Conexión**

Sección transversal de terminales roscados 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm<sup>2</sup>

**Dimensiones**

Longitud 169 mm

K158