



KB163N

Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color azul

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	1 P
Tipo de polos	1 P

Configuración

Número de módulos	13
-------------------	----

Compatibilidad

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	415 V
---------------------------------------	-------

Tensión

Tensión máxima de utilización	230 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Longitud en mm	228 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	1

Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

Conexión

Adaptado a los aparatos con conector del neutro	No
---	----

Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	13
--	----

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Condiciones de uso

Aislado	Sí
---------	----