



KB163N

Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color azul

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Arquitectura

Número de polos 1

Dimensiones

Longitud 228 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 10 mm²

Capacidad

Número de módulos 13