



KB190B

**Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm<sup>2</sup>, 100A, 57M color gris**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos 1 P

**Configuración**

Número de módulos 57

**Compatibilidad**

Destinado a las referencias compatibles Modular devices

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna 415 V

**Tensión**

Tensión máxima de utilización 230 V

Tensión soportada al impulso asignada 4 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 100 A

**Dimensiones**

Longitud en mm 1000 mm

Paso 17.8 mm

fixationdistanceinmodulesteps 1

**Materiales, acabados, colores**

Color Gris

**Instalación, montaje**

Adaptado a un aparato con auxiliar No

**Conexión**

Adaptado a los aparatos con conector del neutro No

Tipo de conexión Borne de jaula con tornillo

**Equipo**

Número de aparatos que pueden ser instalados 57

**Normas**

Directiva europea WEEE afectado

**Condiciones de uso**

