



KB190B

**Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm<sup>2</sup>, 100A, 57M color gris**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos	1 P
Tipo de polos	1 P

**Configuración**

Número de módulos	57
-------------------	----

**Compatibilidad**

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	415 V
---------------------------------------	-------

**Tensión**

Tensión máxima de utilización	230 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	100 A
----------------------------	-------

**Dimensiones**

Longitud en mm	1000 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	1

**Materiales, acabados, colores**

Color	Gris
-------	------

**Instalación, montaje**

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

**Conexión**

Adaptado a los aparatos con conector del neutro	No
---	----

**Equipo**

Número de aparatos que pueden ser instalados	57
--	----

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Condiciones de uso**

