



KB190B

## Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm<sup>2</sup>, 100A, 57M

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 100 A

#### Arquitectura

Número de polos 1

#### Dimensiones

Longitud 1000 mm

#### Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

#### Conexión

Sección transversal de conductor rígido 20 mm<sup>2</sup>

#### Capacidad

Número de módulos 57