



KB190C

Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 24M color gris

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	1 P
Tipo de polos	1 P

Configuración

Número de módulos	24
-------------------	----

Compatibilidad

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	415 V
---------------------------------------	-------

Tensión

Tensión máxima de utilización	230 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	100 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Longitud en mm	420 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	1

Materiales, acabados, colores

Color	Gris
-------	------

Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

Conexión

Adaptado a los aparatos con conector del neutro	No
---	----

Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	24
--	----

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Condiciones de uso

