



KB263A

Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 12M color gris

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	2 P
Tipo de polos	2 P

Configuración

Número de módulos	12
-------------------	----

Compatibilidad

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

Tensión

Tensión máxima de utilización	400 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Longitud en mm	210 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	2

Materiales, acabados, colores

Color	Gris
-------	------

Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

Conexión

Adaptado a los aparatos con conector del neutro	Sí
---	----

Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	6
--	---

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Condiciones de uso

