



KB280B

Puente de unión de lengüeta 2P, 16 mm², 80A, 56M color gris

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	2 P
Tipo de polos	2 P

Configuración

Número de módulos	57
-------------------	----

Compatibilidad

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

Tensión

Tensión máxima de utilización	400 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	80 A
----------------------------	------

Dimensiones

Longitud en mm	1000 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	2

Materiales, acabados, colores

Color	Gris
-------	------

Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	16 mm ²
Adaptado a los aparatos con conector del neutro	Sí
Tipo de conector	Puentes de unión de lengüeta
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	28
--	----

Normas

Condiciones de uso

Aislado

Sí