



KB363A

## Puente de unión de lengüeta 3P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 12M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de polos	3 P
Tipo de polos	3 P

#### Configuración

Número de módulos	12
-------------------	----

#### Compatibilidad

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

#### Tensión

Tensión máxima de utilización	400 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Longitud en mm	210 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	3

#### Materiales, acabados, colores

Color	Marrón
-------	--------

#### Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	10 mm <sup>2</sup>
Adaptado a los aparatos con conector del neutro	No
Tipo de conector	Puentes de unión de lengüeta
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

#### Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	4
--	---

#### Normas

**Condiciones de uso**

---

Aislado

Sí