



KB463C

## Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 24M color gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de polos	4 P
Tipo de polos	3P+N

#### Configuración

Número de módulos	24
-------------------	----

#### Compatibilidad

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

#### Tensión

Tensión máxima de utilización	400 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Longitud en mm	420 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	4

#### Materiales, acabados, colores

Color	Gris
-------	------

#### Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	10 mm <sup>2</sup>
Adaptado a los aparatos con conector del neutro	Sí
Tipo de conector	Puentes de unión de lengüeta
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

#### Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	6
--	---

#### Normas

**Condiciones de uso**

---

Aislado

Sí