



KB480B

**Puente de unión de lengüeta 4P, 16 mm<sup>2</sup>, 80A, 56M color gris**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos	4 P
Tipo de polos	3P+N

**Configuración**

Número de módulos	57
-------------------	----

**Compatibilidad**

Destinado a las referencias compatibles	Modular devices
---	-----------------

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

**Tensión**

Tensión máxima de utilización	400 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	80 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Longitud en mm	1000 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	4

**Materiales, acabados, colores**

Color	Gris
-------	------

**Instalación, montaje**

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

**Conexión**

Sección de conexión en cable rígido	16 mm <sup>2</sup>
Adaptado a los aparatos con conector del neutro	Sí
Tipo de conector	Puentes de unión de lengüeta
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

**Equipo**

Número de aparatos que pueden ser instalados	14
--	----

**Normas**

**Condiciones de uso**

---

Aislado

Sí