



**Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm<sup>2</sup>, 100A, 57M**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 100 A

**Arquitectura**

Número de polos 1

**Dimensiones**

Longitud 1000 mm

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido 20 mm<sup>2</sup>

**Capacidad**

Número de módulos 57

KD190B