



KDN263B

**Puente de unión de horquilla 2P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 56M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos	2 P
Tipo de polos	2 P

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

**Tensión**

Tensión máxima de utilización	400 V
-------------------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Longitud en mm	1000 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	2

**Materiales, acabados, colores**

Color	Gris
-------	------

**Instalación, montaje**

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

**Conexión**

Adaptado a los aparatos con conector del neutro	Sí
---	----

**Equipo**

Número de aparatos que pueden ser instalados	28
--	----

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Condiciones de uso**

Aislado	Sí
---------	----