



KDN463B

Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	4 P
Tipo de polos	4 P

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
---------------------------------------	-------------

Tensión

Tensión máxima de utilización	400 V
-------------------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Longitud en mm	1000 mm
Paso	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	4

Materiales, acabados, colores

Color	Gris
-------	------

Instalación, montaje

Adaptado a un aparato con auxiliar	No
------------------------------------	----

Conexión

Adaptado a los aparatos con conector del neutro	Sí
---	----

Equipo

Número de aparatos que pueden ser instalados	14
--	----

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Condiciones de uso

Aislado	Sí
---------	----