



KR15P

## Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm<sup>2</sup>

### Características técnicas

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	1000 V
---------------------------------------	--------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	309 A
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	100 mm
------------------------------------	--------

Altura del producto instalado	118.5 mm
-------------------------------	----------

Anchura del producto instalado	31 mm
--------------------------------	-------

#### Materiales, acabados, colores

Color	Gris
-------	------

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

#### Conexión

sectionconcrosssectionsc	35 ; 150 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--------------------------

sectionconcrosssectionfs	50 ; 150 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--------------------------

Sección de conexión en cable flexible	35 / 150 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------------

Sección de conductor (flexible), con funda terminal	50...150 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Sección de conductor (flexible), sin funda terminal	50...150 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-60...105 °C
-------------------------------	--------------