



Borne de unión para conexiones 25 a 95 mm²

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 232 A

Dimensiones

Altura 97,60 mm

Anchura 25 mm

Profundidad 82,80 mm

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 25 - 95 mm²

Sección transversal de conductor rígido 2.5 - 95 mm²

Materiales

Colour Gris

Material Poliamida (PA)

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

KR95P