



L43479011

Derivación en "T", en PVC, para canales GBD5016109010, negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos GBD

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 50 mm

Longitud en mm 180 mm

Ancho de la canal 160 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Fijación de la tapa por clipaje No

Longitud de la parte superior 1 0 mm

Longitud de la parte superior 2 0 mm

Longitud de la parte superior 3 0 mm

Numero de tapas que pueden montarse 0

Materiales, acabados, colores

Color Negro grafito

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Conformidad con REACH Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...65 °C