



LF1501509011

Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, negro

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 15 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 15 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 1

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 1

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Color Negro grafito

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 150 mm²

Equipo

Número de compartimentos 1

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
textimpactstrength	IK06
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura	
Temperatura ambiente	-5...65 °C