



LF325PV

**Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 25 A**

**Características técnicas**

**Fusible**

Características del fusible	gPV
AT_FuseSize	10.3 x 38

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	25 A
----------------------------	------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,74 W
--	--------

**Principales características eléctricas**

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito I <sub>cn</sub> AC conforme a IEC60898-1	30 kA
---	-------

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	600 - 600 V