



LFF3006009016

Canal de distribución LFF de PVC 30x60mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 30 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 57 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 18 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 6

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 1250 mm²

Equipo

Número de grapas por metro 2

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura	
Temperatura ambiente	-5...65 °C