



LFF4004009016

Canal de distribución LFF de PVC 40x40mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 40 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 6

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 1200 mm²

Equipo

Número de grapas por metro 2

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C