



LFF4006009016

Canal de distribución LFF de PVC 40x60mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Conectividad

Accesorio de alineación	Perfil pre-equipado de uniones
-------------------------	--------------------------------

Dimensiones

Altura de la canal	40 mm
Longitud en mm	2000 mm
Ancho de la canal	57 mm
Distancia horizontal entre perforaciones	125 mm
Separación vertical de las perforaciones	18 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	7
---	---

Puerta, tapa

Forma de la tapa	Sin embalaje
------------------	--------------

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No

Cable

Sección interior	1500 mm ²
------------------	----------------------

Equipo

Número de grapas por metro	2
----------------------------	---

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------