



LFF4006039016



Ángulo exterior variable ABS para canales LF400600, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 57 mm

Medida a 58 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C