



LFF400949010



**Áng. int. variable, en ABS, para canales LF4009009010, blanco (RAL9010)**

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Clipado

##### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

##### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

##### Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 90 mm

Medida a 115 mm

##### Puerta, tapa

Tapa con junta No

##### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

##### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

##### Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

##### Seguridad

Conformidad con REACH Sí

Conforme con RoHS Sí

Sin halógenos No

textimpactstrength IK07

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

##### Temperatura

