



LFF601159010



Ángulo plano, en ABS, para canales LF6011009010, blanco (RAL9010)

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Configuración

antibacterialtreatment	No
Ángulo	90 °

Dimensiones

Altura de la canal	60 mm
Ancho de la canal	110 mm
Medida a	148 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta	No
----------------	----

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	PC-ABS sin halógenos
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained	No
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...90 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------