



LFF6015007030

Canal de distribución LFF, PVC, de 60x150 mm, RAL7030

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 150 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 85 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 37

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color Gris

Color RAL RAL 7030 - Gris piedra

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 7122 mm²

Equipo

Número de tabiques fijos 0

Número de separadores 3

Número de compartimentos 1 / 4

Número de grapas por metro 2

Normas

Certificados	EN50085-2-1
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
Seguridad	
Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura	
Temperatura ambiente	-5...65 °C