

LFF6015007030

**Canal de distribución LFF, PVC, de 60x150 mm, RAL7030**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	60 mm
Anchura	150 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	7122 - 7122 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	23
---	----

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	7030
Colour	Gris piedra

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Estándares**

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

**Equipo**

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1 - 4
Número de particiones de conexión	3
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No