



LFF6019007030

## Canal de distribución LFF, PVC, de 60x190 mm, RAL7030

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura	60 mm
Anchura	190 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	9060 - 9060 mm <sup>2</sup>

#### Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	48
---	----

#### Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	7030
Colour	Gris piedra

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

#### Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

#### Conectividad

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

#### Equipo

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1 - 4
Número de particiones de conexión	3
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No