



LFF6023007030

Canal de distribución LFF, PVC, de 60x230 mm, RAL7030

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 230 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 150 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 58

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 58

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 10998 mm²

Equipo

Número de tabiques fijos 0

Número de separadores 3

Número de compartimentos 1 / 4

Número de grapas por metro 2

Normas

Directiva europea RoHs conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Sujeto a modificaciones técnicas

Temperatura de funcionamiento

-5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...65 °C