



LFH3004509016



Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 30x45mm, RAL9016

Características técnicas

| D | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Altura | 30 mm |
|------------------------------|-----------------|
| Anchura | 45 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Sección transversal interior | 1010 - 1010 mm² |
| | |

Capacidad

| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de | |
|--------------------------------------|---|
| ocupación, sin dispositivos) | 5 |

Materiales

| Material | PC-ABS sin halógenos |
|-------------|----------------------|
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Código RAL | 9016 |
| Colour | Blanco tráfico |

Seguridad

| Resistenci | ia al impacto IK | IK07 |
|-------------|------------------|------|
| Índice de i | protección IP | IP30 |

Estándares

| Adecuado para la integridad funcional | |
|---------------------------------------|----|
| según DIN4102-12 | No |

Condiciones de uso

| Temperatura de funcionamiento | -5 - 90 °C |
|-------------------------------|------------|

Conectividad

| Acoplamiento de canal | Perfil pre-equipado de uniones |
|--------------------------|--------------------------------|
| Equipo | |
| Número de particiones | 0 |
| Número de compartimentos | 1 - 1 |

| Número de particiones de conexión | 0 |
|------------------------------------|----|
| Clip de fijación de cable incluido | No |
| Con película protectora | No |