



LFH6011009016



Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 60x110mm, RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 110 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 60 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 23

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 5460 mm²

Equipo

Número de separadores 3

Número de compartimentos 1

Número de grapas por metro 2

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP30

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

-30...90 °C