



LFS200200VERZ



Canal de distribución LF, en acero, de 20x20 mm

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Uniones en referencias separadas

Dimensiones

Altura de la canal 18 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 19 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 200 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 1

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 1

Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

Materiales, acabados, colores

Color Zincado

Material Acero

Grupo de materiales acero

Tipo de tratamiento de la superficie Zincado

Transparente No

Cable

Sección interior 228 mm²

Equipo

Número de compartimentos 1

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP30

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C