


LFS200200VERZ



Canal de distribución LF, en acero, de 20x20 mm

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Altura | 18 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Sección transversal interior | 228 - 228 mm ² |

Capacidad

| | |
|---|---|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 1 |
|---|---|

Materiales

| | |
|-------------|---------|
| Material | Acero |
| Tratamiento | Zincado |
| Colour | Zinc |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK08 |
| Índice de protección IP | IP30 |

Estándares

| | |
|--|----|
| Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12 | No |
|--|----|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 90 °C |
|-------------------------------|------------|

Conectividad

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Acoplamiento de canal | Uniones en referencias separadas |
|-----------------------|----------------------------------|

Equipo

| | |
|------------------------------------|-------|
| Número de particiones | 0 |
| Número de compartimentos | 1 - 1 |
| Número de particiones de conexión | 0 |
| Clip de fijación de cable incluido | No |
| Con película protectora | No |