



LFS300450VERZ



Canal de distribución LF, en acero, de 30x45 mm

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Conectividad

Accesorio de alineación	Uniones en referencias separadas
-------------------------	----------------------------------

Dimensiones

Altura de la canal	30 mm
Longitud en mm	2000 mm
Ancho de la canal	45 mm
Distancia horizontal entre perforaciones	200 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	4
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	4

Puerta, tapa

Forma de la tapa	Sin embalaje
------------------	--------------

Materiales, acabados, colores

Material	Acero
Grupo de materiales	acero
Tipo de tratamiento de la superficie	Zincado
Transparente	No

Cable

Sección interior	970 mm ²
------------------	---------------------

Equipo

Número de compartimentos	1
--------------------------	---

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...90 °C
-------------------------------	------------