



LFS400600VERZ



Canal de distribución LF, en acero, de 40x60 mm

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Uniones en referencias separadas

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 60 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 250 mm

Separación vertical de las perforaciones 40 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 7

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar. 7

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Material Acero

Grupo de materiales acero

Tipo de tratamiento de la superficie Zincado

Transparente No

Cable

Sección interior 1700 mm²

Equipo

Número de compartimentos 1

Número de grapas por metro 2

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP30

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C