



NRF0008A00

Perfil Officebloc 8x22,5

Características técnicas

Funciones

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Protección contra las sobretensiones | No |
|--------------------------------------|----|

Configuración

|                        |    |
|------------------------|----|
| antibacterialtreatment | No |
|------------------------|----|

Conectividad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Con toma de carga USB | No |
|-----------------------|----|

Principales características eléctricas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 250 V |
|-----------------|-------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Tipo de tensión de alimentación | AC |
|---------------------------------|----|

Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente asignada nominal | 16 A |
|----------------------------|------|

Dimensiones

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Altura del producto instalado | 56.5 mm |
|-------------------------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud en mm | 220 mm |
|----------------|--------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Anchura del producto instalado | 54 mm |
|--------------------------------|-------|

Materiales, acabados, colores

|       |          |
|-------|----------|
| Color | Aluminio |
|-------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Grupo de materiales | Aluminio |
|---------------------|----------|

Conexión

|                            |   |
|----------------------------|---|
| quantitytype15socketoutlet | 0 |
|----------------------------|---|

Equipo

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| numberconnectioncable | máx. 2 |
|-----------------------|--------|

|               |    |
|---------------|----|
| canbeextended | No |
|---------------|----|

Normas

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Directiva europea RoHS | conformidad voluntaria |
|------------------------|------------------------|

Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| textimpactstrength | IK07 |
|--------------------|------|

Condiciones de uso

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamiento | 0...25 °C |
|-------------------------------|-----------|