



NRF0012A00

Perfil Officebloc 12x22,5

Características técnicas

Funciones

Protección contra las sobretensiones No

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Con toma de carga USB No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tipo de tensión de alimentación AC

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 16 A

Dimensiones

Altura del producto instalado 56.5 mm

Longitud en mm 310 mm

Anchura del producto instalado 54 mm

Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material Aluminio

Grupo de materiales Aluminio

Conexión

quantitytype15socketoutlet 0

Equipo

numberconnectioncable máx. 2

canbeextended No

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP20

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 0...25 °C