



NRF0016A00

Perfil Officebloc 16x22,5

Características técnicas

Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
--------------------------------------	----

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

Tipo de tensión de alimentación	AC
---------------------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Altura del producto instalado	56.5 mm
-------------------------------	---------

Longitud en mm	400 mm
----------------	--------

Anchura del producto instalado	54 mm
--------------------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color	Aluminio
-------	----------

Material	Aluminio
----------	----------

Grupo de materiales	Aluminio
---------------------	----------

Conexión

quantitytype15socketoutlet	0
----------------------------	---

Equipo

numberconnectioncable	máx. 2
-----------------------	--------

canbeextended	No
---------------	----

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0...25 °C
-------------------------------	-----------