



SK604



Conmutador unipolar 4 posiciones 20A, 400V

Características técnicas

Configuración

Número de módulos 3

Mandos e indicadores

Número de posiciones del conmutador 5

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento 690 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 20 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 64 mm

Altura del producto instalado 85 mm

Anchura del producto instalado 70 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de
Intensidad nominal 1 W

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10...40 °C

Temperatura de
almacenamiento/transporte -40...80 °C