



SL2005539011



Ángulo Exterior SL20055 negro grafito

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 55 mm

Ancho de la canal 20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Configuración

Ángulo 83 / 135 °

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHs conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C