



SL200557D1



## Unión SL20055 alu

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje A presión

#### Dimensiones

Altura de la canal 55 mm

Ancho de la canal 20 mm

#### Puerta, tapa

Tapa con junta -

#### Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C