SL20055901D1



Soporte universal SL20055 Alu

Características técnicas

Configuración	
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad	
Formato de aparamenta compatible	Standard 60mm

Dimensiones	
Profundidad del producto instalado	48 mm
Altura del producto instalado	125 mm
Altura de la canal	55 mm
Longitud en mm	105 mm
Ancho de la canal	20 mm
Formato	Aparamenta de superficie

Materiales, acabados, colores	
Color	Aluminio
Color	acabado aluminio
Material	Material plástico
Grupo de materiales	materiales diversos

Instalación, montaje	
Sin montaje	Horizontal

Accesorios incluidos	
Equipado	vacio

Equipo	
Número de unidades	1

Normas	
Certificados	CE
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

Seguridad	
Índice de protección IP	IP40
atishalogenfreeexternallymaintained	No
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	5…60 °C

Temperatura	
Temperatura ambiente	5…60 °C