




SL20055901D5



## Soporte universal SL20055 roble

### Características técnicas

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Compatibilidad

Formato de aparatura compatible Standard 60mm

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 48 mm

Altura del producto instalado 125 mm

Altura de la canal 55 mm

Longitud en mm 105 mm

Ancho de la canal 20 mm

Formato Aparatura de superficie

#### Materiales, acabados, colores

Color Roble

Material Material plástico

Grupo de materiales materiales diversos

Tipo de tratamiento de la superficie Tampografiado

#### Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

#### Accesorios incluidos

Equipado vacío

#### Equipo

Número de unidades 1

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C