



SL20055AC9011



## Remate para caja universal

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

#### Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

#### Dimensiones

Altura del producto instalado	22 mm
-------------------------------	-------

Altura de la canal	55 mm
--------------------	-------

Longitud en mm	90 mm
----------------	-------

Ancho de la canal	20 mm
-------------------	-------

#### Materiales, acabados, colores

Color	Negro grafito
-------	---------------

Color RAL	RAL 9011 - Negro grafito
-----------	--------------------------

Material	ABS
----------	-----

Grupo de materiales	plástico
---------------------	----------

Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
--------------------------------------	------------

#### Instalación, montaje

Sin montaje	Horizontal
-------------	------------

#### Normas

Certificados	CE
--------------	----

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP40
-------------------------	------

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

#### Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------