



SL20055ACD6



Remate para caja universal

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Dimensiones

Altura del producto instalado 22 mm

Altura de la canal 55 mm

Longitud en mm 90 mm

Ancho de la canal 20 mm

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Tampografiado

Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C