



SL200801LED



Base zócalo LED 20x80mm

Características técnicas

Configuración

isselfadhesive No

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color Negro

Material PVC

Tipo de tratamiento de la superficie Bruto

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHs conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C