



SL200803D4



Ángulo Exterior SL20080 cerezo

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Ancho de la canal 20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color Cereza

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie Tampografiado

Configuración

Ángulo 83 / 135 °

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHs conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C