



SL2008049016



Ángulo interior SL20080 blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Ancho de la canal 20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Configuración

Ángulo 83 / 135 °

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C