


SL200804D2



Ángulo Interior SL20080 haya

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	A presión
---------	-----------

Dimensiones

Altura de la canal	80 mm
Ancho de la canal	20 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta	No
----------------	----

Materiales, acabados, colores

Color	Haya
Material	ABS
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	Tampografiado

Configuración

Ángulo	83 / 135 °
--------	------------

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

Normas

Certificados	CE
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------